

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7210-1
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	GM
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení