

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GM

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7210-1
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení