

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.1/2-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 3.1/2-10
GTIN	4062406055097
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 88,9 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 86,55 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	86,55 mm
Celková délka L	160 mm
Počet břitů Z	10
Stopka 4hran □	39 mm
Hloubka závitu	133,35 mm
Počet drážek na třísky	10
Ø stopky D _s	50 mm
Závit Ø	88,9 mm

Chodů na palec	10
Řezný materiál	HSS
Stoupání závitu	2,54 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	3.1/2-10 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník