

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7210-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	GM
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Povlak	TiCN

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení