


**CNMG 120408, Typ: CA025P**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 105 - 435 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	105 - 435 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA025P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PQ
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení