

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.3/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 2.3/4-10
GTIN	4062406054786
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNS  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 10  
Závit Ø: 69,85 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 67,5 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	2,54 mm
Počet drážek na třísky	8
Řezný materiál	HSS
Stopka 4hran □	39 mm
Závit Ø	69,85 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hloubka závitu	104,78 mm
Chodů na palec	10

Ø otvoru pod závit	67,5 mm
Počet břitů Z	8
Celková délka L	160 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	2.3/4-10 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník