

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.1/2-12****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130055 2.1/2-12 |
| GTIN           | 4062406054656   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 63,5 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 61,5 mm

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Stopka 4hran □         | 39 mm   |
| Celková délka L        | 160 mm  |
| Řezný materiál         | HSS     |
| Závit Ø                | 63,5 mm |
| Počet břitů Z          | 6       |
| Ø otvoru pod závit     | 61,5 mm |
| Počet drážek na třísky | 6       |
| Stoupání závitů        | 2,11 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 50 mm                                   |
| Hloubka závitu             | 95,25 mm                                |
| Chodů na palec             | 12                                      |
| Druh závitu                | UN                                      |
| Rozměr závitu              | 2.1/2-12 UN                             |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru  |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |