


**CNMG 120408, Typ: CA025P**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Posuv  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	PS
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA025P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Rohový rádius	0,8 mm

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení