

**CNMG 160612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 160612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 10 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	PH

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení