

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.1/4-18****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130055 2.1/4-18 |
| GTIN | 4062406054489 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 57,15 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 45 mm
Stopka 4hran □: 35 mm
Ø otvoru pod závit: 55,75 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □ | 35 mm |
| Počet drážek na třísky | 6 |
| Stoupání závitu | 1,411 mm |
| Závit Ø | 57,15 mm |
| Ø stopky D _s | 45 mm |
| Hloubka závitu | 85,73 mm |
| Chodů na palec | 18 |
| Celková délka L | 160 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet břítů Z | 6 |
| Řezný materiál | HSS |
| Ø otvoru pod závit | 55,75 mm |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 2.1/4-18 UNS |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |