


CNMG 120412, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120412 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm

Lamač třísek	PH
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení