

**CNMG 160608, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 160608 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 10 mm

Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min

**Technický popis**

Druh	CA025P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	PH
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení