

**DNMG 150608, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Druh	CA025P
Lamač třísek	PH
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení