



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Třída artiklu	250

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,55 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Upínací otvor Ø	16 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	31,3 mm
Ø D_3	33 mm

Úhel nastavení k	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------