

**DNMG 150612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Druh	CA025P

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení