


SNMG 120404, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120404 CA025P Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Druh	CA025P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	PQ

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Řezný materiál	TK
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení