

**SNMG 120408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Typ	CA025P
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PH
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení