

**WNMG 080408 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 Wiper CA025P Druh: CA025P
Lamač třísek: WP
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Lamač třísek	WP
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Druh	CA025P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení