



CNMG 120404, Typ: PR015S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Druh	PR015S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení