

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 3-12
GTIN	4062406054892
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 76,2 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 74,2 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	50 mm
Závit Ø	76,2 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	8
Hloubka závitů	114,3 mm
Ø otvoru pod závit	74,2 mm
Řezný materiál	HSS
Stopka 4hran □	39 mm

Stoupání závitu	2,11 mm
Počet břitů Z	8
Chodů na palec	12
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	3-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník