

**CNMG 120404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MU
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Druh	PR015S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení