

**CNMG 120408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250212 PR005S |
| GTIN           | 4960664836406 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

CNMG 120408 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 90 m/min

**Technický popis**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Posuv $f$                       | 0,05 - 0,15 mm/ot, |
| Řezný materiál                  | TK                 |
| Hlavní způsob použití           | S                  |
| Podmínky řezu                   | kontinuální        |
| Druh                            | PR005S             |
| Lamač třísek                    | MU                 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování          |
| Rohový rádius                   | 0,8 mm             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 30 - 90 m/min                                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 4 mm                                   |
| Povlak                               | Megacoat Hard                                |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMG 120408                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |