


DNMG 150604, Typ: PR005S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Lamač třísek	MU
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,

Druh	PR005S
Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení