

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.5/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3.5/8-12
GTIN	4062406054007
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Minimální objednávané množství: 1 ks

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Chodů na palec	12
Stopka 4hran □	44 mm
Počet břitů Z	10
Ø stopky D _s	56 mm
Hloubka závitů	138,11 mm
Závit Ø	92,075 mm
Ø otvoru pod závit	90,1 mm
Stoupání závitů	2,117 mm
Celková délka L	180 mm
Počet drážek na třísky	10
Řezný materiál	HSS
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	3.5/8-12 UN LH

Technický list

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník