

**DNMG 150608, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	PR005S
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MU
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení