


**SNMG 120404, Typ: PR015S****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120404 PR015S Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,4 mm
Druh	PR015S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení