



SNMG 120408, Typ: PR005S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 PR005S Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: PR005S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mm

Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,

Rohový rádius	0,8 mm
Druh	PR005S
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení