

**TNMG 160404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PR015S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MU
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení