

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 4.1/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 4.1/4-14
GTIN	4062406055349
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 107,95 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 106,3 mm

Technický popis

Závit Ø	107,95 mm
Počet břitů Z	12
Stopka 4hran □	44 mm
Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	106,3 mm
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	12
Stoupání závitu	1,814 mm

Chodů na palec	14
Ø stopky D _s	56 mm
Hloubka závitů	161,925 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	4.1/4-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník