

**VNMG 160404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	MU
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v <sub>c</sub> hlavní použití	25 - 70 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	PR015S
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení