

**WNMG 080404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	25 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Typ	PR015S
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení