

**VNMG 160408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 PR005S Typ: PR005S
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Typ	PR005S
Hlavní způsob použití	S

Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MQ
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení