


**WN.G 080408, Typ: PR005S**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Třída artiklu	25E

Popis

WN.G 080408 PR005S Typ: PR005S
Lamač třísek: MU
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Typ	PR005S
Lamač třísek	MU
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení