


**WN.G 080408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Třída artiklu	25E

**Popis**

WN.G 080408 PR015S Typ: PR015S  
Lamač třísek: MU  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 25 - 70 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	MU
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR015S
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	25 - 70 m/min
Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení