

**Garant**
**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 4.3/4-10**

**Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130051 4.3/4-10 |
| GTIN           | 4062406054359   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis**
**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
 Minimální objednané množství: 1 ks  
 Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
 Druh závitů: UNS-LH  
 Řezný materiál: HSS  
 Chodů na palec: 10  
 Závit Ø: 120,65 mm  
 Celková délka L: 180 mm  
 Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Stopka 4hran □: 44 mm  
 Ø otvoru pod závit: 118,35 mm

**Technický popis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Stopka 4hran □         | 44 mm     |
| Počet drážek na třísky | 12        |
| Ø otvoru pod závit     | 118,35 mm |
| Řezný materiál         | HSS       |
| Stoupání závitů        | 2,54 mm   |
| Chodů na palec         | 10        |
| Počet břitů Z          | 12        |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Hloubka závitů             | 180,975 mm                              |
| Celková délka L            | 180 mm                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 56 mm                                   |
| Závit Ø                    | 120,65 mm                               |
| Druh závitů                | UNS-LH                                  |
| Rozměr závitů              | 4.3/4-10 UNS LH                         |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru  |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |