

**CCGT 030101, Typ: PR1535****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Třída artiklu	25E

Popis

CCGT 030101 PR1535 Druh: PR1535
Lamač třísek: MFP-PF
Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,2 mm
Posuv f : 0,02 - 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 160 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 40 - 60 m/min

Technický popis

Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Lamač třísek	MFP-PF
Podmínky řezu	kontinuální
Vedlejší použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 160 m/min
Druh	PR1535
Rohový rádius	0,1 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,2 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	40 - 60 m/min
Hlavní způsob použití	M
Povlak	Megacoat Nano
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 030101
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení