

Garant**Rohová fréza 90°, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2XL mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215801 25/2XL
GTIN	4062406060046
Třída artiklu	210

Popis**Použití:****Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte.**

Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Výměna nástroje: PowerCard

Délka vyložení L_1 : 28 mmCelková délka $L_{celk.}$: 220 mmStopka Ø D_s h₆: 20 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička: AP.. 1003..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Technický popis

Stopka Ø D_s h ₆	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Počet břitů Z	2
Ø břitu D_c	25 mm
Délka vyložení L_1	28 mm
Celková délka $L_{celk.}$	220 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2Nm)

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fréza s vyměnitelnými destičkami