

**TNMG 160404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	PR005S
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení