

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.3/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 2.3/8-12
GTIN	4062406053451
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Minimální objednávané množství: 1 ks

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø stopky D _s	50 mm
Hloubka závitů	90,49 mm
Závit Ø	60,325 mm
Ø otvoru pod závit	58,3 mm
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	6
Stoupání závitů	2,117 mm
Celková délka L	160 mm
Počet břitů Z	6
Stopka 4hran □	39 mm
Chodů na palec	12
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	2.3/8-12 UN LH

Technický list

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník