

Garant**Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø břitu D_c	40 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	53 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219800
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP