

Garant**Tepelný upínací trn s otvory chladicího kanálu a zesílenými stěnami, HSK-A100 krátký, Ø upnutí D1: 32 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308298 32
GTIN	4045197701718
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Ocel odolná vůči vysokým teplotám.
- Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
- Pro HSS a TK.
- Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- S otvorem Balluffchip.
- Tryskané skleněnými kuličkami.
- S otvory chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.

Výhoda:

Optimalizovaná konstrukce. Tlumí vibrace, lepší povrch obrobku, šetrná pro vřeteno a nástroj.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelných upínačů č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 / 304755.

Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné

Délka vyložení rozměr A: 120 mm

Vnější Ø D: 56,6 mm

Ø D₂: 44 mm

Technický popis

upnutí $\varnothing D_1$	32 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
Vnější $\varnothing D$	56,6 mm
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Upnutí	HSK-A100 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro \varnothing upínání 20-32 mm	354240 20-32
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Skříň	354290
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro \varnothing upínání 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro \varnothing upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32