

Garant**Držáky pro stopky Weldon, válcový, úzký, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300415 18
GTIN	4045197701848
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Válcový držák se stopkou Weldon a upínacím šroubem pro upínání nástrojů. K dispozici je průchozí otvor Ø6 mm pro **vnitřní chlazení**.

Provedení:

Provedení s upínacím šroubem: M14 × 1 – SKT 5

Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci a variace upínacích délek.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu č. 300416.

Technický popis

Celková délka L	156 mm
Ø D ₂	28 mm
Upínací Ø D ₁	18 mm
L ₁	100 mm
Vnější Ø D	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Upínací šroub pro mikrosklíčidlo Rozměr závitu M14	300416 M14
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep s vnitřním závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Speciální tažný čep s vnitřním závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40