

**Garant****Spirálový vrták HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 5,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	114620 5,2
GTIN	4045197023711
Třída artiklu	11B

**Popis****Provedení:**

Rozměry podobné DIN 338.

Stopka dle DIN 1835A.

**Vysoce výkonný spirálový vrták HPC** pro materiály s vyšším legováním a pevností. Zvláště stabilní díky **zesílenému jádru a parabolickému profilu drážek pro odvod třísek**. Výbrus špičky s korekturou úhlu čela. Nízká obvodová házivost pro přesné otvory.

S hrotem tvar S.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	5,2 mm
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	52 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	96 mm
Norma	DIN 338
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	44,2 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň

Stopka	DIN 1835 A s h6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS E PM
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	S
GG(G)	vhodný	50 m/min	K
CuZn	omezené použití	60 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		