

Garant**Spirálový vrták HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 3,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	114620 3,7
GTIN	4045197023636
Třída artiklu	11B

Popis**Provedení:**

Rozměry podobné DIN 338.

Stopka dle DIN 1835A.

Vysoce výkonný spirálový vrták HPC pro materiály s vyšším legováním a pevností. Zvláště stabilní díky **zesílenému jádru a parabolickému profilu drážek pro odvod třísek**. Výbrus špičky s korekturou úhlu čela. Nízká obvodová házivost pro přesné otvory.

S hrotem tvar S.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technický popis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L _c	39 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø D _c	3,7 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	71 mm
Norma	DIN 338
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	33,5 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň

Stopka	DIN 1835 A s h6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS E PM
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	S
GG(G)	vhodný	50 m/min	K
CuZn	omezené použití	60 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		