

Garant**TDAT 070102, Typ: HB7035**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Třída artiklu	21I

Popis

TDAT 070102 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 150 m/min
Lamač třísek	SF
Typ	HB7035
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	60 - 150 m/min
Vedlejší použití	K
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070102
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení