

Garant**TDAT 070102, Typ: HB7410**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Třída artiklu	21I

Popis

TDAT 070102 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Typ	HB7410
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	Ti
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070102
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení