

Garant**TDAT 070102, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Třída artiklu	21I

Popis

TDAT 070102 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 140 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 140 m/min
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm

Typ	HB7125-1
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070102
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení