

Garant**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Třída artiklu	210

Popis

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.

- **Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.**

Pro vrtání a obrábění drážek.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

Technický popis

L_2	9 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Délka vyložení L_1	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu D_c	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm

Počet vyměnitelných břitových destiček	3
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2