

Garant**GCCT 060204, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Třída artiklu	21I

Popis

GCCT 060204 HB7125-1 Typ: HB7125-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 140 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 140 m/min
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Typ	HB7125-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,35 mm

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GCCT 060204
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení