

Garant**GCCT 060202, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Třída artiklu	211

Popis

GCCT 060202 HB7125-1 Typ: HB7125-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 140 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7125-1
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 140 m/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GCCT 060202
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení